

Veilig dubbel voedingsnoer met W-vergrendeling

Data Solutions



Veilige dubbele W-Lock-voedingskabels zorgen voor een betere aansluiting van het snoer tussen de PDU en DE IT-apparatuur. Beide aansluitingen vereisen opzettelijke actie om de vergrendelknoppen los te laten om te voorkomen dat de stroomaansluitingen per ongeluk losraken. Snoeren werken met elke bijbehorende standaard IEC-aansluiting, maar voor de vergrendelingsfunctie zijn compatibele W-lock- of V-lock-uitgangen vereist

KENMERKEN

Zet de voedingskabels met dubbele vergrendeling vast

De IEC C14/C20-stekker kan worden aangesloten op elke RackPower-PDU

De universele IEC-connector met vergrendeling kan stevig worden vergrendeld in elke standaard C14/C20-voedingsaansluiting

Beide aansluitingen vereisen doelbewuste actie om de vergrendelknoppen los te laten en de voeding uit te schakelen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Lengte	Kleur	Hoogte	Lengte van de invoerkabel
EP1314024X150	Kabel	RackPower	600mm	Zwart	270mm	588m
EP1314048X125	Kabel	RackPower	1200mm	Zwart	270mm	1.176m
EP1314072X100	Kabel	RackPower	1800mm	Zwart	270mm	1.764m

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Lengte	Kleur	Hoogte	Lengte van de invoerkabel
EP1314B24X150	Kabel	RackPower	600mm	Blauw	270mm	0.588m
EP1314B48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Blauw	270mm	1.176m
EP1314B72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Blauw	270mm	1.764m
EP1314R24X150	Kabel	RackPower	600mm	Rood	270mm	0.588m
EP1314R48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Rood	270mm	1.176m
EP1314R72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Rood	270mm	1.764m
EP1920024X100	Kabel	RackPower	600mm	Zwart	270mm	0.588m
EP1920048X75	Kabel	RackPower	1200mm	Zwart	270mm	1.176m
EP1920072X50	Kabel	RackPower	1800mm	Zwart	270mm	1.764m
EP1920B24X100	Kabel	RackPower	600mm	Blauw	270mm	0.588m
EP1920B48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Blauw	270mm	1.176m
EP1920B72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Blauw	270mm	1.764m
EP1920R24X100	Kabel	RackPower	600mm	Rood	270mm	0.588m
EP1920R48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Rood	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Rood	270mm	1.764m

Table 2/2

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Type stekker	Verwijderbare invoerkabel
EP1314024X150	150	C13/C14	Nee
EP1314048X125	125	C13/C14	Nee
EP1314072X100	100	C13/C14	Nee
EP1314B24X150	150	C13/C14	Nee
EP1314B48X125	125	C13/C14	Nee
EP1314B72X100	100	C13/C14	Nee
EP1314R24X150	150	C13/C14	Nee
EP1314R48X125	125	C13/C14	Nee
EP1314R72X100	100	C13/C14	Nee
EP1920024X100	100	C19/C20	Nee
EP1920048X75	75	C19/C20	Nee
EP1920072X50	50	C19/C20	Nee
EP1920B24X100	100	C19/C20	Nee
EP1920B48X75	75	C19/C20	Nee
EP1920B72X50	50	C19/C20	Nee
EP1920R24X100	100	C19/C20	Nee
EP1920R48X75	75	C19/C20	Nee
EP1920R72X50	50	C19/C20	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE