

Set met klikvingers voor kabelbeheer

Data Solutions



De met de hand te bevestigen kabelvingers zorgen voor een optimale kabelradius en voorkomen beschadiging of breuk door een juiste buigstraal van de kabel te waarborgen. De flexibele T-vormige constructies beschermen de kabels zodat het gestructureerde bekabelingssysteem onbeschadigd blijft en volledig functioneel blijft.

KENMERKEN

T-vormige kabelvingers die direct op de 19? Paneelbevestigingen zonder schroeven kunnen worden geïnstalleerd, maken eenvoudig en schoon beheer van koper- en glasvezelkabels, enz. mogelijk

Elke eenheid met 5 vingers kan afzonderlijk op de 19? Rechtop worden geklikt, afhankelijk van de vereisten voor kabelbeheer

De kabelvingers steken 81 mm uit ten opzichte van de 19?-rechtop, dus moet er een uitsparing van minimaal ~82 mm zijn

Vingerafstand van 36,45mm voor bekabeling met hoge dichtheid

Werkt alleen met Datacom 19? Statieven / paneelbevestigingen met geprinte u hoogte identificatie - 24630013, 24630014 en 24630015

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Materiaal	Kleur	Pakkethoeveelheid
24630-057	Finger Kit	PVC	Zwart	20

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Eenvoudige klikset voor kabelbeheer, zodat csutomers het kabelvingerkanaal kunnen bouwen en kleinere eenheden kunnen gebruiken

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE