

Aansluitstrip, BS

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met BS-uitgangen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Horizontale of verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

In overeenstemming met BS 1363

Montagehoogte 1 u.

230 V, 13 A

Voedingskabel 2 m met BS-stekker (geïntegreerde zekering)

Aansluitstrips met British Standard-aansluitingen

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Kleur: Grijs

Producttype: Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Pakkethoeveelheid	Diepte
60110-245	BS	6	Ja	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	Nee	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	Nee	230V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Lengte
60110-245	Geanodiseerd	438.5mm
60110-243	Geanodiseerd	438.5mm
60110-244	Geanodiseerd	947.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE