

Aansluitstrip, IEC, driefasig

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C13- en C19-uitgangen met 3-fasige ingang.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Stekkerdozen met IEC-aansluitingen conform IEC 60320

Verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitkabel 2 m

Montagehoogte 1 u.

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Kleur: Grijs; Zwart; Rood

Producttype: Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Pakkethoeveelheid	Diepte
-----------------	-------------	----------------	-----------------------	-------------	-------------------	--------

60110-285	IEC C13, IEC C19	30	Nee	400V	1	44mm
60110-283	IEC C13	18	Nee	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	Nee	400V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Hoogte	Lengte
60110-285	Geanodiseerd	44mm	1753mm
60110-283	Geanodiseerd	44mm	947.5mm
60110-284	Geanodiseerd	44mm	947.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE