


Aansluitstrip, VS

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met Amerikaanse stopcontacten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Horizontale of verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitkabel 2 m, met Amerikaanse stekker

Stekkerdozen met USA-aansluitingen

Montagehoogte 1 u.

115 V, 15 A

In overeenstemming met UL-498

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium, Polyamide
Kleur:	Grijs
Producttype:	Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Pakkethoeveelheid	Diepte
60110-240	VS	11	Nee	115V	1	44mm
60110-242	VS	11	Ja	115V	1	44mm
60110-241	VS	15	Nee	115V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Lengte
60110-240	Geanodiseerd	438.5mm
60110-242	Geanodiseerd	438.5mm
60110-241	Geanodiseerd	947.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE