

Contactdoos, UTE, met Wieland®-ingang

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Invoer via Wieland® GST 18-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens het aanbrengen door alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Uitgang via UTE-aansluitingen

Horizontale of verticale montage

Montagehoogte 1 u.

In overeenstemming met NFC 61-303

SPECIFICATIES

Lengte:	438.5mm
Materiaal:	Aluminium; Polyamide
Producttype:	Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Functie	Pakkethoeveelheid
60110-347	UTE	8	Nee	230V		1
60110-348	UTE	8	Nee	230V		1
60110-346	UTE	8	Nee	230V		1
60110-355	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-357	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-356	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur	Diepte	Voltooien
60110-347	Zwart	44mm	Geanodiseerd
60110-348	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-346	Wit	44mm	Geanodiseerd
60110-355	Wit	44mm	Geanodiseerd
60110-357	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-356	Zwart	44mm	Geanodiseerd

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagebeugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE