


Aansluitstrip, UTE

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met UTE-uitgangen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

230 V, 16 A

In overeenstemming met NFC 61-303

Stekkerdoos met UTE-aansluitingen

Montagehoogte 1 u.

Horizontale of verticale montage

Aansluitkabel 2 m, met SCHUKO/UTE-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium; Polyamide
Kleur:	Grijs
Producttype:	Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Functie	Pakkethoeveelheid
60110-220	UTE	4	Nee	230V		1
60110-221	UTE	9	Nee	230V		1
60110-225	UTE	8	Ja	230V		1
60110-267	UTE	6	Nee	230V	Bescherming tegen transiënten, Filter voor onderdrukking netvoeding	1
60110-227	UTE	8	Nee	230V	Bescherming tegen transiënten	1
60110-229	UTE	7	Nee	230V	Filter voor onderdrukking netvoeding	1
60110-222	UTE	12	Nee	230V		1
60110-223	UTE	15	Nee	230V		1
60110-224	UTE	19	Nee	230V		1
60110-226	UTE	12	Ja	230V		1
60110-228	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-230	UTE	6	Nee	230V	Beveiliging van de foutstroom	1
60110-231	UTE	6	Nee	230V	Beveiliging van de foutstroom, Overstroombeveiliging	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Diepte	Voltooiën	Lengte
60110-220	44mm	Geanodiseerd	210mm

Catalogusnummer	Diepte	Voltooien	Lengte
60110-221	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-225	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-267	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-227	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-229	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-222	44mm	Geanodiseerd	947.5mm
60110-223	44mm	Geanodiseerd	1202mm
60110-224	44mm	Geanodiseerd	1753mm
60110-226	44mm	Geanodiseerd	947.5mm
60110-228	75mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-230	88mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-231	88mm	Geanodiseerd	438.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE