


Vierpolige verdelingsblok TR, 125 A

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	TR-125A
Artikelnummer	563150

Catalogusnummer	TR-125A
Materiaal	Koper Met glasvezel versterkt polyamide Plexiglass
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	1000
Piek kortsluitstroom (IPK)	40kA
Kortstondige houdstroom (Icw) 1s	8.4kA
Lijnzijde aantal aansluitingen	1
Lastzijde aantal aansluitingen	5
Draadmaat 1 (TS1)	M5
Draadmaat 2 (TS2)	M6
Diepte (D)	117mm
Hoogte (H)	126mm
Breedte (W)	150mm
Gewicht van de eenheid	0.68kg
Brandbaar vermogen	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

GewindegröÙe 2 reÙresentiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE