


Vierpolige verdelingsblok TR, 400 A

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	TR-400A
Artikelnummer	562010
Materiaal	Koper Met glasvezel versterkt polyamide Plexiglass

Catalogusnummer	TR-400A
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	1000
Piek kortsluitstroom (IPK)	34kA
Kortstondige houdstroom (Icw) 1s	28kA
Lijnzijde aantal aansluitingen	1
Lastzijde aantal aansluitingen	8
Grootte van het gat (HS)	12mm
Draadmaat (TS)	M6
Diepte (D)	140mm
Hoogte (H)	240mm
Breedte (W)	300mm
Gewicht van de eenheid	2.83kg
Brandbaar vermogen	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE