


TRC vierpolige verdeelblok, 630 A.

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	TRC-630A
Artikelnummer	563190
Materiaal	Koper Met glasvezel versterkt polyamide Plexiglass
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	1000

Catalogusnummer	TRC-630A
Piek kortsluitstroom (IPK)	84kA
Kortstondige houdstroom (Icw) 1s	52kA
Lijnzijde aantal aansluitingen	1
Lastzijde aantal aansluitingen	8
Grootte van het gat (HS)	10mm
Draadmaat (TS)	M8
Diepte (D)	60mm
Hoogte (H)	338 – 390mm
Breedte (W)	340mm
A	290mm
Gewicht van de eenheid	4.8kg
Brandbaar vermogen	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE