


TRS vierpolige verdeelblok, 160 A

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	TRS-160A
Artikelnummer	563160
Materiaal	Koper Met glasvezel versterkt polyamide Plexiglass

Catalogusnummer	TRS-160A
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	630
Piek kortsluitstroom (IPK)	34kA
Kortstondige houdstroom (Icw) 1s	13.2kA
Lijnzijde aantal aansluitingen	2
Lastzijde aantal aansluitingen	4
Grootte van het gat (HS)	8mm
Draadmaat (TS)	M6
Diepte (D)	68mm
Hoogte (H)	150mm
Breedte (W)	230mm
Gewicht van de eenheid	1.15kg
Brandbaar vermogen	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE