

# Universele positioneerclip

## Data Solutions



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Bevestigt kabel met structuur

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

### SPECIFICATIES

**Afwerking:** Elektrolytisch verzinkt

**Materiaal:** Staal

Table 1/1

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Steunafmeting | Gatgrootte (HS) | Dikte (T) | UL gecertificeerde belasting |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| CSBURC12        | 402199        | #12, #18, #36 | 14mm            | 4.27mm    | 3430N                        |
| CSBURC38        | 402198        | #12, #18, #36 | 11mm            | 4.27mm    | 3430N                        |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Steunafmeting | Gatgrootte (HS) | Dikte (T) | UL gecertificeerde belasting |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| CSBURC58        | 402200        | #12, #18, #36 | 17mm            | 4.27mm    | 3430N                        |


## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Steunelement wordt niet meegeleverd.

Bevestig met het middelste gat aan de structuur. Trek de kabel door de gaten in de gebogen lipjes en fels vast.

| Draagvermogen naar UL |                |                      |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Onderdeelnummer       | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
| CSBURC38              | CSB12CBL       | 1859 N               |
|                       | CSB18CBL       | 3434 N               |
|                       | CSB36CBL       | 8492 N               |
| CSBURC12              | CSB12CBL       | 1859 N               |
|                       | CSB18CBL       | 3434 N               |
|                       | CSB36CBL       | 8492 N               |
| CSBURC58              | CSB12CBL       | 1859 N               |
|                       | CSB18CBL       | 3434 N               |
|                       | CSB36CBL       | 8492 N               |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**