

Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg

Data Solutions



Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Static load-carrying capacity 75 kg

St, 1.5 mm

Incl. GND/grounding

Width 495 mm

For mounting on four 19" panel/slide mounts

SPECIFICATIES

Producttype: Legplank

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
-----------------	---------	--------	---------------------------	-------	-----------	-----------

22130-309	495mm		1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
21130-302	495mm		1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21130-303	495mm		1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21130-304	495mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21130-305	495mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21130-309	495mm		1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
22130-302	495mm		1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
22130-303	495mm		1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
22130-304	495mm	800mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
22130-305	495mm	800mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Lengte	Type
22130-309	740mm	682mm	Volledige diepte
21130-302	400mm	342mm	Inbouwdiepte
21130-303	500mm	442mm	Volledige diepte
21130-304	600mm	642mm	Inbouwdiepte
21130-305	700mm	642mm	Volledige diepte
21130-309	740mm	682mm	Volledige diepte
22130-302	400mm	342mm	Inbouwdiepte
22130-303	500mm	442mm	Volledige diepte

Catalogusnummer	Hoogte	Lengte	Type
22130-304	600mm	642mm	Inbouwdiepte
22130-305	700mm	642mm	Volledige diepte

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE