

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7035

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7035 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door locking

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 7035

SPECIFICATIES

Producttype: Rek
Framemateriaal: Staal

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Materiaal bekleding	Kleur frame	Breedte	Kleurcode frame
-----------------	-----------	--------	---------------------	-------------	---------	-----------------

11130-202	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Staal	Zwartgrijs	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Staal	Zwartgrijs	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021

11130-221	45U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Staal	Lichtgrijs	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Catalogusnummer	Kleur bekleding	Kleurcode bekleding	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Aantal compartimenten	Afwerking
-----------------	-----------------	---------------------	--------	---------------------------	-----------------------	-----------

11130-202	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	2	Gepoedercoat
11130-203	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	3	Gepoedercoat
11130-204	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	4	Gepoedercoat
11130-205	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	2	Gepoedercoat
11130-206	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	3	Gepoedercoat
11130-207	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	4	Gepoedercoat
11130-208	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	2	Gepoedercoat
11130-209	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	3	Gepoedercoat
11130-210	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	4	Gepoedercoat
11130-211	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	2	Gepoedercoat
11130-212	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	3	Gepoedercoat
11130-213	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	4	Gepoedercoat
11130-214	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	2	Gepoedercoat
11130-215	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	3	Gepoedercoat
11130-216	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	4	Gepoedercoat
11130-217	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	2	Gepoedercoat
11130-218	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	3	Gepoedercoat
11130-219	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	4	Gepoedercoat
11130-220	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	2	Gepoedercoat

11130-221	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	3	Gepoedercoat
11130-222	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	4	Gepoedercoat
11130-223	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	2	Gepoedercoat
11130-224	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	3	Gepoedercoat
11130-225	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	4	Gepoedercoat
11130-257	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	2	Gepoedercoat
11130-258	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	3	Gepoedercoat
11130-259	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	4	Gepoedercoat
11130-260	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	2	Gepoedercoat
11130-261	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	3	Gepoedercoat
11130-262	Lichtgrijs	RAL 7035	1000mm	1	4	Gepoedercoat
11130-269	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	2	Gepoedercoat
11130-270	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	3	Gepoedercoat
11130-271	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	4	Gepoedercoat
11130-272	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	2	Gepoedercoat
11130-273	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	3	Gepoedercoat
11130-274	Lichtgrijs	RAL 7035	1200mm	1	4	Gepoedercoat

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Statische belasting
11130-202	Staal	800kg

Catalogusnummer	Materiaal	Statische belasting
11130-203	Staal	800kg
11130-204	Staal	800kg
11130-205	Staal	800kg
11130-206	Staal	800kg
11130-207	Staal	800kg
11130-208	Staal	800kg
11130-209	Staal	800kg
11130-210	Staal	800kg
11130-211	Staal	800kg
11130-212	Staal	800kg
11130-213	Staal	800kg
11130-214	Staal	800kg
11130-215	Staal	800kg
11130-216	Staal	800kg
11130-217	Staal	800kg
11130-218	Staal	800kg
11130-219	Staal	800kg
11130-220	Staal	800kg

Catalogusnummer	Materiaal	Statische belasting
11130-221	Staal	800kg
11130-222	Staal	800kg
11130-223	Staal	800kg
11130-224	Staal	800kg
11130-225	Staal	800kg
11130-257	Staal	800kg
11130-258	Staal	800kg
11130-259	Staal	800kg
11130-260	Staal	800kg
11130-261	Staal	800kg
11130-262	Staal	800kg
11130-269	Staal	800kg
11130-270	Staal	800kg
11130-271	Staal	800kg
11130-272	Staal	800kg
11130-273	Staal	800kg
11130-274	Staal	800kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE