

Varistar CP basis Plinth 300 W

Data Solutions



De sokkelsteun tilt het rek 100 mm boven de grond en dicht de ruimte tussen de vloer en het Varistar CP-rek af om lucht lekkage of recirculatie tot een minimum te beperken. Dit draagt bij aan de optimalisatie van het luchtpad en de koelefficiëntie van de installatie.

KENMERKEN

Basissteun voor 300 mm brede Varistar CP-frames

Geschikt voor Varistar LHX+ 45 in-Rack en RackChiller in-Row 45

De basis is aan de voor- en achterkant aan het frame vastgebout; bestel de zijafwerking afzonderlijk

De voet brengt de koeler 100 mm boven de vloer

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Voltooien	Kleur	Kleurcode	Hoogte	Breedte
24630-149	Staal	Poedercoating	Zwart grijs	RAL 7021	100mm	300mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid
24630-149	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Alleen voor- en achterpanelen inbegrepen. Bestel zijpanelen afzonderlijk

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE