


Varistar CP dubbele stalen deur, Perforatd, 3-punts vergrendeling

Data Solutions



Geperforeerde dubbele deur van Varistar CP-staal met 3-punts vergrendeling voor toepassingen met IP 20-bescherming

KENMERKEN

Dubbel geperforeerde stalen deur met 3-punts vergrendeling voor beschermingsklasse IP 20

Hendelhendel met sleutel (2 sleutels)

Openingshoek 180°

Standaard montage, vergrendeling op rechterportier

Kan achteraf worden uitgerust met hendel 24630003 en DIN-profiel halve cilinder met toetsen of drukknop

SPECIFICATIES

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP20

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-020	42U	2000mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-021	47U	2200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-022	52U	2450mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-027	42U	2000mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-028	47U	2200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-029	52U	2450mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-448	24U	1200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-449	24U	1200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-450	29U	1400mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-451	29U	1400mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-452	33U	1600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-453	33U	1600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-454	38U	1800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-455	38U	1800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-020	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-022	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-027	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-028	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-029	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-448	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-449	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-450	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-451	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-452	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-453	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-454	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-455	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE