

Varistar CP Server Cabinet With Castors

Data Solutions



Welded steel frame for high dynamic load requirements.
Prepared for 19" integration of IT assets.

KENMERKEN

Preconfigured, ready to use cabinet

High dynamic load 1000 kg with integrated castors, static load-carrying capacity up to 1600 kg

Ingress protection class IP 20

Installation of different IT equipment possible

Integrated air panels for front to back cooling

Can be easily integrated into aisle containment system

SPECIFICATIES

Statische belasting:	1600kg
Producttype:	Rek
Kleurcode bekleding:	RAL 7021
Framemateriaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Materiaal bekleding	Breedte	Kleur bekleding	Diepte
-----------------	-----------	--------	---------------------	---------	-----------------	--------

10630-021	42U	2000mm	Staal	600mm	Zwartgrijs	1200mm
10630-022	42U	2000mm	Staal	800mm	Zwartgrijs	1200mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Dynamische belasting	Afwerking	Materiaal	Type
10630-021	1	1000kgf	Gepoedercoat	Staal	Mobiel
10630-022	1	1000kgf	Gepoedercoat	Staal	Mobiel

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE