

# Varistar CP-serverkast

## Data Solutions



Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid op 19-inch integratie van IT-middelen.

### KENMERKEN

Vooraf geconfigureerde, gebruiksklare kast

Statisch draagvermogen tot 1600 kg, dynamisch 1000 kg

Beschermingsklasse IP 20

Installatie van verschillende IT-apparatuur mogelijk

Geïntegreerde luchtpanelen voor koeling van voor naar achter

Kan eenvoudig worden geïntegreerd in het gangpad-insluitingssysteem

### SPECIFICATIES

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Statische belasting:</b> | 1600kg   |
| <b>Producttype:</b>         | Rek      |
| <b>Kleurcode bekleding:</b> | RAL 7021 |
| <b>Framemateriaal:</b>      | Staal    |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Bekledingsmateriaal | Breedte | Kleur bekleding | Diepte |
|-----------------|-----------|--------|---------------------|---------|-----------------|--------|
|-----------------|-----------|--------|---------------------|---------|-----------------|--------|

|           |     |        |       |       |             |        |
|-----------|-----|--------|-------|-------|-------------|--------|
| 10630-017 | 42U | 2000mm | Staal | 600mm | Zwart grijs | 1200mm |
| 10630-018 | 42U | 2000mm | Staal | 800mm | Zwart grijs | 1200mm |
| 10630-019 | 47U | 2200mm | Staal | 600mm | Zwart grijs | 1200mm |
| 10630-020 | 47U | 2200mm | Staal | 800mm | Zwart grijs | 1200mm |
| 10630-023 | 42U | 2000mm | Staal | 600mm | Zwart grijs | 1200mm |
| 10630-024 | 42U | 2000mm | Staal | 800mm | Zwart grijs | 1200mm |
| 10630-025 | 47U | 2200mm | Staal | 600mm | Zwart grijs | 1200mm |
| 10630-026 | 47U | 2200mm | Staal | 800mm | Zwart grijs | 1200mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Type        | Pakkethoeveelheid | Dynamische belasting | Voltooien     | Materiaal |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 10630-017       | Standaard   | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |
| 10630-018       | Standaard   | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |
| 10630-019       | Standaard   | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |
| 10630-020       | Standaard   | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |
| 10630-023       | Zij-aan-zij | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |
| 10630-024       | Zij-aan-zij | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |
| 10630-025       | Zij-aan-zij | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |
| 10630-026       | Zij-aan-zij | 1                 | 1000kgf              | Poedercoating | Staal     |

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**