

# Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 1-punts vergrendeling

## Data Solutions



Varistar CP geperforeerde stalen deur, IP 20 met enkelvoudige vergrendeling.

### KENMERKEN

Geperforeerde stalen deur met eenpuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 20

Openingshoek 180°

Klepje van het sleutelslot

### SPECIFICATIES

**Producttype:** Kastdeur

**Beschermingsgraad:** IP20

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Breedte | Type vergrendeling        | Pakkethoeveelheid | Kleur       |
|-----------------|-----------|--------|---------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 21630-006       | 42U       | 2000mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-007       | 47U       | 2200mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-008       | 52U       | 2450mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Breedte | Type vergrendeling        | Pakkethoeveelheid | Kleur       |
|-----------------|-----------|--------|---------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 21630-013       | 42U       | 2000mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-014       | 47U       | 2200mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-015       | 52U       | 2450mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-408       | 24U       | 1200mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-409       | 24U       | 1200mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-410       | 29U       | 1400mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-411       | 29U       | 1400mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-412       | 33U       | 1600mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-413       | 33U       | 1600mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-414       | 38U       | 1800mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-415       | 38U       | 1800mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-507       | 24U       | 1200mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-508       | 24U       | 1200mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-509       | 29U       | 1400mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-510       | 29U       | 1400mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-511       | 33U       | 1600mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-512       | 33U       | 1600mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-513       | 38U       | 1800mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Breedte | Type vergrendeling        | Pakkethoeveelheid | Kleur       |
|-----------------|-----------|--------|---------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 21630-514       | 38U       | 1800mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-515       | 42U       | 2000mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-516       | 42U       | 2000mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-517       | 47U       | 2200mm | 600mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |
| 21630-518       | 47U       | 2200mm | 800mm   | Vergrendeling op één punt | 1                 | Zwart grijs |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Kleurcode | Voldoet aan              | Type                      | Werkt met   |
|-----------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 21630-006       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-007       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-008       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-013       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-014       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-015       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-408       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-409       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-410       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-411       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-412       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-413       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |

| Catalogusnummer | Kleurcode | Voldoet aan              | Type                      | Werkt met   |
|-----------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 21630-414       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-415       | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-507       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-508       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-509       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-510       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-511       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-512       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-513       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-514       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-515       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-516       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-517       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |
| 21630-518       | RAL 7021  | IEC 61587-1              | Stalen deur, geperforeerd | Varistar CP |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**