

Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling

Data Solutions



Varistar CP geperforeerde stalen deur, IP 20 met driepuntsvergrendeling.

KENMERKEN

Geperforeerde stalen deur met driepuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 20

Hendelhendel met sleutel (2 sleutels)

Openingshoek 180°

Kan achteraf worden uitgerust met hendel 24630003 en DIN-profiel halve cilinder met toetsen of drukknop

SPECIFICATIES

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP20

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-098	42U	2000mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-099	47U	2200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-100	52U	2450mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-101	42U	2000mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-102	47U	2200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-103	52U	2450mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-424	24U	1200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-425	24U	1200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-426	29U	1400mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-427	29U	1400mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-428	33U	1600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-429	33U	1600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-430	38U	1800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-431	38U	1800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-098	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-099	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-100	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-101	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-424	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-425	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-426	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-427	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-428	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-429	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-430	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-431	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE