

Varistar CP stalen deur, standaard met 1-punts vergrendeling

Data Solutions



Varistar CP stalen deur, IP 20 met enkelvoudige vergrendeling.

KENMERKEN

Stalen deur met eenpuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 20

Openingshoek 180°

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP20

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-002	42U	2000mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-003	47U	2200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-004	52U	2450mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-009	42U	2000mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-010	47U	2200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-011	52U	2450mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-400	24U	1200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-401	24U	1200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-402	29U	1400mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-403	29U	1400mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-404	33U	1600mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-405	33U	1600mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-406	38U	1800mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-407	38U	1800mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-493	24U	1200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-494	24U	1200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-495	29U	1400mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-496	29U	1400mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-497	33U	1600mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-498	33U	1600mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-499	38U	1800mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-500	38U	1800mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-501	42U	2000mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-502	42U	2000mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-503	47U	2200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-504	47U	2200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-002	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-003	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-004	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-009	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-010	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-011	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-400	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-401	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-402	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-403	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-404	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-405	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-406	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-407	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-493	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-494	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-495	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-496	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-497	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-498	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-499	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-500	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-501	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-502	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-503	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-504	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE