

Grondpunt B161/B164, vier tapeinden



KENMERKEN

Duurzaam ontwerp

Lage aardingsweerstand en impedantie

Superieure elektrisch geleidbaarheid en bestendigheid tegen corrosie

Elektrisch en mechanisch robuust en betrouwbaar

Eenvoudige montage als een geprefabriceerde aardingsbrug zodra het product met nVent ERICO Cadweld aan een stuk geleider is gelast

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	Diepte 1 (D1)	Diepte 2 (D2)	Hoogte (H)
B16412A	166060	44.5 mm	85 mm	44.5mm	85mm	70 mm
B16110B	166030	30 mm	65 mm	30mm	65mm	42 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter (Ø)	Draadmaat (TS)
B16412A	166060	10.7 mm	M12

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter (Ø)	Draadmaat (TS)
B16110B	166030	14 mm	M10

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De constructies bestaan uit geleiders en nVent ERICO Cadweld-verbindingen, die afzonderlijk moeten worden besteld.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE