

Kabel naar Web of Rail Mold, alleen voeding



KENMERKEN

Vervangende mal die is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as

Aansluitingen voor een voedings- of aardingsgeleider op de neutrale as

SPECIFICATIES

Materiaal: Grafiet

Aansluitstijl koppelen: W

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
PBWW2LH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	35 mm ² concentrisch	7.75mm	T20	Linkerhand
PBWW2RH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	35 mm ² concentrisch	7.75mm	T20	Rechterhand
PBWX3RH	227045	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	50 mm ² Ropelay	9.27mm	T20	Rechterhand
PBW2CLH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	1/0 concentrisch	9.5mm	T20	Linkerhand

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
PBW2CRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	1/0 concentrisch	9.5mm	T20	Rechterhand
PBW2GLH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 concentrisch	10.62mm	T20	Linkerhand
PBW2GRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 concentrisch	10.62mm	T20	Rechterhand
PBW2JLH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Linkerhand
PBW2JRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Rechterhand
PBW2QLH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	4/0 concentrisch	13.41mm	T20	Linkerhand
PBW2QRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	4/0 concentrisch	13.41mm	T20	Rechterhand
PBWS6LH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/0 Composite	14.53mm	T20	Linkerhand
PBWS6RH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/0 Composite	14.53mm	T20	Rechterhand
PBW2SLH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Linkerhand
PBW2SRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Rechterhand
PBWX5LH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Linkerhand
PBWX5RH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Rechterhand
PBWX7LH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Linkerhand

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
PBWX7RH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Rechterhand
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Linkerhand
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Rechterhand
PBW2WLH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Linkerhand
PBW2WLK1LH		LK1 Girder Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Linkerhand
PBW2WLK1RH		LK1 Girder Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Rechterhand
PBW2WRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Rechterhand
PBWX8LH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Linkerhand
PBWX8RH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Rechterhand
PBW3FRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20	Rechterhand
PBWX902LH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Linkerhand
PBWX902RH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Rechterhand
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Linkerhand
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Rechterhand
PBW3SLH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Linkerhand

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
PBW3SLK1LH		LK1 Girder Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Linkerhand
PBW3SLK1RH		LK1 Girder Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Rechterhand
PBW3SRH		T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Rechterhand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE