

Kabel naar Web van rail T20 compleet laspaar, voeding



KENMERKEN

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as

Elk onderdeelnummer is inclusief zowel rechtshandige als linkshandige lasapparaten

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Aansluitstijl koppelen: W

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Thermoplastisch	UIC	50 mm ² concentrisch	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Thermoplastisch	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	1/0 concentrisch	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 concentrisch	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	1/0 Ropelay	10.87mm	T20

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
PBWT20X401	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	70 mm² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	4/0 concentrisch	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Diameter 14,5 mm	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Thermoplastisch	UIC	95 mm² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	95 mm² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Thermoplastisch	UIC	150 mm² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	350 kcmil concentrisch	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	185 mm² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Thermoplastisch	135 lb Bethlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Thermoplastisch	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Thermoplastisch	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	240 mm² Ropelay	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE