

Kabel naar Web van rail T21 compleet laspaar, signaal



KENMERKEN

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en jumperverbindingen met de neutrale as van 85 naar 140 lb. rail

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal
SBTBT21R		Staal, Graphite	UIC	Tab van 1 inch	10 mm ² concentrisch	4.11mm
SBTBT21B		Staal, Graphite	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" tab	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	Staal, Graphite	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		Staal, Graphite	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 1/2 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBXST21A		Staal, Graphite	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal
SBTBT21Y		Staal, Graphite	UIC	Tab van 1 inch	16 mm ² concentrisch	5.18mm
SBTBT21L		Staal, Graphite	UIC	Tab van 1 inch	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Staal, Graphite	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Staal, Graphite	UIC	Tab van 1 inch	35 mm ² concentrisch	7.75mm
SBTBT21E		Staal, Graphite	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	5/16" Bondstrand	7.94mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lassstijl
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21
SBTBT21E		T21

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE