


Kabel naar web van rail T21 Compleet lassyysteem, signaal



KENMERKEN

Complete rechtshandige of linkshandige weblasconstructie ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as van 85 naar 141 lb. rail

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Hechtverbindingstijl	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl
SBTBT21YLH		Staal, Graphite	1 inch lipje	16 mm ² concentrisch	5.18mm	T21
SBTBT21YRH		Staal, Graphite	1 inch lipje	16 mm ² concentrisch	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Staal, Graphite	1 inch lipje	25 mm ² concentrisch	6.6mm	T21
SBWT21W6LH		Staal, Graphite	Gemaakt in het veld	50 mm ² massief	8mm	T21
SBWT21W6RH	223217	Staal, Graphite	Gemaakt in het veld	50 mm ² massief	8mm	T21

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Oriëntatie
SBTBT21YLH		Links
SBTBT21YRH		Rechts
SBTBT21XRH		Rechts
SBWT21W6LH		Links
SBWT21W6RH	223217	Rechts

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE