

Beschermers van het gesloten televisiecircuit



KENMERKEN

Robuuste hoge energiebescherming

Compacte verpakking voor beperkte ruimtevereisten


Geïsoleerde aarding voorkomt introductie van ongewenst geluid

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	CCTV12
Artikelnummer	703000
Nominale systeemspanning (Un)	+/- 12 VDC
Max. continue bedrijfsspanning (Uc)	+/- 14 VDC
Spanningsbeschermingsniveau (Up)	60 V @ 5 kA
Nominale ontladestroom (In)	10kA 8/20 µs
Frequentie	100 Hz Max
Transmissiesnelheid	16Mbit/s
Impedantie	50 - 75 Ω
Aansluittype	BNC, vrouwelijk
Montage	Inline inbrengen
Temperatuur	-25 to 70 °C
Materiaal behuizing	Metaal
Classificatie behuizing	IP 20 NEMA®-1

Catalogusnummer	CCTV12
Diepte (D)	28mm
Hoogte (H)	90 mm
Breedte (W)	22 mm
Gewicht eenheid	60 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE