

Coaxiale overspanningsbeveiliging



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eenvoudige pluginstallatie

Geleverd met montagebeugel en aardingsklem

Laag inzetstuk en retourverlies

Breed werkend frequentiespectrum

SPECIFICATIES


Capaciteit:	1.5 pF
Isolati weerstand:	10
Max. ontladstroom (Imax), per modus:	20kA 8/20 μ s
Impulsduur:	400 bij 500 A 10/1000 μ s
Frequentie:	0 - 3 GHz
Classificatie behuizing:	IP 20;NEMA®-1
Materiaal behuizing:	Metaal
Temperatuur:	-40 to 90 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Max. draaddoorsnede massa-aansluiting	Aansluittype	Vonkoverslagspanning bij 100 V/ μ s	Vonkoverslagspanning bij 100 V/s	Diepte (D)	Hoogte (H)
CSP1F600	2.5mm ²	F-Type, mannelijk/vrouwelijk	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1F90	2.5mm ²	F-Type, mannelijk/vrouwelijk	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB600	2.5mm ²	N-type, Vrouw/Vrouw	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF600	2.5mm ²	N-type, mannelijk/vrouwelijk	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF90	2.5mm ²	N-type, mannelijk/vrouwelijk	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA90	2.5mm ²	SMA, Male/Vrouw	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid
CSP1F600	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	0.13 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE