


Koperen aardingsplaat



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMMEN



KENMERKEN

Zorgt voor een grote oppervlakte om de stroom naar de aarde af te leiden

Leverbaar in verschillende maten en pigtailconfiguraties

SPECIFICATIES

Afwerking: Kaal

Materiaal: Koper

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte	Lengte	Pigtail-aansluiting	Dikte
710190	710190	600 mm	600mm	Geen	1.5 mm
710200	710200	600 mm	600mm	Geen	3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Aardingsplaat elektrode	
C	Materiaal	C: Koper (C11000)
E	Krulstaartaansluiting	C: Continu (2 x 'L J' ERICO CADWELD-verbinding) E: Uiteinde ('L J' ERICO CADWELD-verbindingmethode) N: Geen pigtail
A	Plaatdiktecode (fabriekstolerantie)	A: 1/32" (min. voor bliksem – Cu) B: 1/16" (min. voor elektrische voeding – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (min. voor elektrische voeding – staal) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Plaatbreedtecode	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Plaatlengtecode (inches) (minimaal 3 cijfers)	
1L*	Pigtailbekabeling (ERICO kabelcode)	
024*	Pigtail lengte (inches)	
(T)*	Vertind	

* Leeg als geen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE