


Koperen of stalen tapeind op stalen oppervlak



Grafietmallen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor duizenden soorten verbindingen en geleidercombinaties.

DIAGRAMMEN



KENMERKEN

Vormt een permanente, lageweerstandverbinding

Geeft een moleculaire verbinding

Exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn met dezelfde stroomcapaciteit als de geleider uitgevoerd

Draagbaar installatiemateriaal waarvoor geen externe energiebron nodig is

Installateurs kunnen eenvoudig worden opgeleid om exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld te maken

Verbindingen kunnen visueel worden geïnspecteerd

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Matrijsfamilie	Type tapeind	Maakt verbinding met
HVD37CU	HV	1" koperen tapeind	Stalen oppervlak
HXC22	HX	Stalen tapeind van 1 inch	Stalen oppervlak
HVC14CU	HV	1/2" koperen tapeind	Stalen oppervlak

Catalogusnummer	Matrijsfamilie	Type tapeind	Maakt verbinding met
HXC14CU	HX	1/2" koperen tapeind	Stalen oppervlak
HXC14	HX	Stalen tapeind van 1,2 inch	Stalen oppervlak
HXC10	HX	Stalen tapeind 1/4	Stalen oppervlak
HVC18	HV	3/4" stalen tapeind	Stalen oppervlak
HVC12CU	HV	3/8" koperen tapeind	Stalen oppervlak
HVC12	HV	3/8" stalen tapeind	Stalen oppervlak
HXC12	HX	3/8" stalen tapeind	Stalen oppervlak
HVC31CU	HV	Koperen tapeind van 5,8 inch	Stalen oppervlak
HXC16	HX	5/8" stalen tapeind	Stalen oppervlak
HVCP120	HV	Stalen tapeind van 12 mm	Stalen oppervlak
HXC13CU	HX	Koperen tapeind 13 mm	Stalen oppervlak

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor toepassingen zoals computerruimten, tunnels of andere ruimten met weinig ventilatie, specificeert u een rookvrije nVent ERICO Cadweld Exolon-mal. Voeg een XL-voorvoegsel toe aan het onderdeelnummer van de standaardmal bij het bestellen (bijvoorbeeld, een TAC2Q2Q wordt een XLTAC2Q2Q). Op dezelfde manier wordt ook nVent ERICO Cadweld Exolon-lasmateriaal aangeduid met het XL-voorvoegsel (150 wordt bijvoorbeeld XL150).

Mogelijk is een spleet tussen de geleiders noodzakelijk. Zie mallabel voor meer informatie.

Stud (bout) is niet inbegrepen.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Malfamilie	
X	Prijssleutel	
XX	Draadeindtype	
L*	Gespleten smeltkroes	Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
M*	Alleen mal	
W*	Slijtplaten	Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten

* Leeg als geen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE