

Krimpcompressiegereedschap, voetspomp



KENMERKEN

Breed bereik dwarsdoorsnedes

Twee meter lange hogedrukslang

Compact en gemakkelijk te gebruiken

Inclusief gemakkelijk te dragen koffer

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Toegepaste kracht	Systeem	Sterft	Krimpvorm	Diameter geleider
M4FP	716925	250kN	Voetspomp hydraulisch	PKM4-serie	Zeshoek	#6 gestrand - 1000 kcmil gestrand, 16 mm ² Stranded - 625 mm ² Stranded

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE