

Beschermers van gegevensapparatuur



KENMERKEN

Modellen voor protocollen RS-232, RS-423, RS-422 en RS-485


Ontworpen om zowel lijn- als signaalaarding en signaalaarding naar beschermende aarding te bieden

Plug-inbescherming is eenvoudig te installeren

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	DEPRS42299D	DEPRS23299D
Nominale ontlaadstroom (In)	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
Max. continue bedrijfsspanning (Uc)	9 VDC	15 VDC
Capaciteit	30 pF Max	30 pF Max
Beschermingsmodi	Alle pennen naar massa	Alle pennen naar massa
Aansluittype	DB9, mannelijk/vrouwelijk	DB9, mannelijk/vrouwelijk
Diepte (D)	61mm	61mm
Hoogte (H)	16.6 mm	16.6 mm
Breedte (W)	30.5 mm	30.5 mm
Gewicht eenheid	0.05 kg	0.05 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE