

DT2C compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus



KENMERKEN


Tweevoudige bescherming in een slanke, monomodulaire behuizing

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	DT2C32020R
Nominale systeemspanning (UN)	230 V
Max. Continue bedrijfsspanning (UC)	320 VAC
Nominale ontladingsstroom (in), IEC	15kA 8/20 µs
Max. Ontladingsstroom (Imax), IEC	40kA 8/20 µs
Volgstroom-onderbrekingswaarde (IFI)	100kA
Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog)	1500V
Reservezekering bij Isccr	63 A bij 25 kA
Reactietijd	25 ns Max
Nominale kortsluitstroom (Isccr)	25kA
Distributiesysteem	TN-S
Beveiligingsmodi	L-PE N-PE
Tijdelijke overspanningsweerstand 5 s (UT), L-N.	335V
Technologie	Thermische ontkoppeling

Catalogusnummer	DT2C32020R
Aansluiting, PE Solid	35 mm ² Max
Aansluiting, PE gestrand	25 mm ² Max
Verbinding, vast	6 mm ² Max
Verbinding, gestrand	4 mm ² Max
Vochtigheid	5 - 95
Temperatuur	-40 to 85 °C
Materiaal van de behuizing	UL® 94V-0 thermoplastisch
Classificatie behuizing	IP 20
Montage	35 mm bovenste pet DIN-rail
Capaciteit voor het schakelen van contacten op afstand	0.5 A @ 250 VAC 3 A BIJ 125 V.
Externe contacten	Ja
Statusindicatie	Mechanische vlag
Diepte (D)	68mm
Hoogte (H)	90 mm
Breedte (W)	18 mm
Gewicht van de eenheid	0.15 kg
Voldoet aan	IEC® 61643-11 Klasse II EN 61643-11 Type 2

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE