


Dynasphere Air Terminal, MKIV



De economische en veiligheidsimplicaties van bliksem kunnen verwoestend zijn. Over het algemeen is het hoogste punt van een faciliteit het meest kwetsbaar voor een rechtstreekse blikseminslag. Er zijn bliksemafleiders of luchtterminals nodig om het risico te minimaliseren en de inslag naar een voorkeurspunt te brengen om de energie veilig naar de grond te geleiden.

De nVent ERICO Dynasphere-luchtterminal biedt een voorkeurspunt voor bliksemontladingen die anders zouden inslaan en schade aan een onbeschermd constructie en/of de inhoud daarvan zouden toebrengen. De primaire functie van een luchtterminal of luchtafvoersysteem is het opvangen van de blikseminslag op een voorkeurspunt, zodat de ontladingsstroom via de neergaande bliksemafleider(s) naar het aardingssysteem kan worden geleid.

KENMERKEN

Dynamische reactie op de benadering van een bliksemafleider

Geen radioactieve technologie

Geen externe voeding nodig

Drie vervangbare terminals voor specifieke hoogteaanpassingsvereisten

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Temperatuur	Diameter (Ø)	Hoogte (H)	Draadmaat (TS)
D/SMKIVSS	702085	Roestvrij staal 316 (en 1,4401)	-40 to 100 °C	257 mm	220 mm	1/2" BSPP

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
D/SMKIVSS	702085	2.6 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE