

Earth Boss



KENMERKEN

Levert preferentieel verbindingspunt voor equipotentiaalverbinding

Roestvrij staal hardware inbegrepen

SPECIFICATIES


Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Schroefdraadmaat (TS)
50010EBOSS	710160	Staal	50mm	50 mm	M10

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Breng droge olie aan op de aardingsklem om roestvorming te voorkomen. Lasprocedures variëren, afhankelijk van de gebruikte staalsoort.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE