

Earth Seal Flange



SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Lengte	Breedte	Diameter 1	Diameter 2
ESA308	Polypropyleen, Polyethylene	Zwart	308mm	308 mm	366 mm	290 mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Diameter 3	Hoogte	Diepte	Waterdruk	Voldoet aan	Werklast
ESA308	50mm	214 mm	2300mm	5 t	EN IEC® 62561-5	5bar

Table 3/3

Catalogusnummer	Gewicht eenheid
ESA308	6 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE