

Aardingsbrugjumper



KENMERKEN

Ontworpen voor gebruik in combinatie met geprefabriceerde aardingsbruggen van nVent ERICO

Op bestelling vervaardigd met een specifieke lengte (uitsluitend in stappen van 50 mm)

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Geleidertype	Geleidergrootte	Gelijkheid zekeringcapaciteit	Maat kabelschoen
340970G	Copper, Staal	Vertind, Electrogalvanized	Geïsoleerde composietkabel	70 mm ² gevlochten	70mm ²	10, 12, 16
340870G	Copper, Polyvinylchloride	Bare, Vertind	NY-0-kabel	70 mm ² gevlochten		10, 12, 16
340895G	Copper, Polyvinylchloride	Bare, Vertind	NY-0-kabel	95 mm ² gevlochten		10, 12, 16

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte	Lengte	Type wapeningsconstructie	Toepassing aardingsbrug	Voldoet aan
340970G	250 - 1700 mm	250mm	Kabelschoen	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100 kA

Catalogusnummer	Lengte	Lengte	Type wapeningsconstru ctie	Toepassing aardingsbrug	Voldoet aan
340870G	250 - 1700 mm	250mm	Kabelschoen	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100 kA
340895G	250 - 1700 mm	250mm	Kabelschoen	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100 kA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

geef bij uw bestelling de gewenste lengte (in stappen van 50 cm) en de afmeting van het aansluitpunt op. De koppeling kan ook zonder aansluitpunt aan een uiteinde worden besteld.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Formaat draad	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Geleider type	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Formaat elektriciteitsbuis	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Verpakking	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE