

Externe tester ESE-luchtterminal



Het nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) luchtterminalteststelsel op afstand is een volledig autonoom bewakingssysteem voor Early Streamer Emission Air Terminals (ESEAT), en werkt zonder aanvullende, kostbare hardware, software, bewaking of interfacesystemen. Bespaar tijd en geld doordat u geen apparatuur hoeft te huren om uw ESE-systeem handmatig te testen. De nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand heeft drie leds die u waarschuwen als uw ESEAT, tester of volledige systeem op enig moment van de dag niet meer werkt. Voor eenvoudige bewaking zijn de leds gekleurd en geven aan welk deel van het systeem moet worden vervangen. De op afstandfunctie van de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester stelt gebruikers in staat om snel te controleren of hun verlichtingsbeveiligingssysteem volledig operationeel is en hun objecten altijd beveiligd is.

KENMERKEN

Maakt ononderbroken, dagelijkse bewaking van de status van het ESE-systeem mogelijk

Volledig autonoom

Vereist geen aanvullende software of accessoires

Gekleurde leds geven storingen van specifieke onderdelen aan, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden vervangen

Eenvoudige installatie en snelle opstarttijd

Zonne-energie voor duurzaamheid (geen batterijen nodig)

Superieure corrosiebestendigheid, zelfs in zoute omgevingen

Geschikt voor gebruik met verschillende bliksembeveiligingssystemen, waaronder lint en draadgeleiders, naast geïsoleerde bliksemafleiders zoals nVent ERICO ISONV en nVent ERICO Ericore geleiders

De leds zijn tot op 100 meter afstand zichtbaar

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Voldoet aan	Classificatie behuizing	Impulsstroom (Iimp)	Statusindicatie	Bedrijfstemperatuur
-----------------	-----------	-------------	-------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

SIREMOTETESTER	Roestvrij staal 316L (en 1,4404)	NF en 62561-6 punt 6.6.4, EN 60529, EN 13032-1:2004, IEC® 60068	IP 68	100kA 10/350 µs	LED	-20 to 60 °C
----------------	----------------------------------	---	-------	-----------------	-----	--------------

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Lengte	Gewicht van de eenheid	Breedte
SIREMOTETESTER	84 mm	185mm	1.25 kg	80 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Compatibel met SI60I316RT Early Streamer Emission Terminal (apart verkrijgbaar).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE