

ESE-luchtterminal voor externe tester



De nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) luchtaansluiting voor de afstandstester genereert gecontroleerde impulsen van grootte en frequentie aan de punt van de terminal tijdens hoge statische velden vóór een bliksemontlading. Dankzij het interne regelcircuit maakt de nVent ERICO ESE luchtaansluiting voor de afstandstester een vroege lancering van een opwaartse leider mogelijk in vergelijking met andere passieve componenten. In combinatie met de nVent ERICO ESE-luchtaansluiting voor de afstandstester is handmatig testen ter plaatse niet meer nodig en ontstaat een meer autonome, continue bewakingsoplossing.

KENMERKEN

Ontworpen en getest volgens NF C 17-102 en vergelijkbare normen

Superieure corrosiebestendigheid, zelfs in zoute omgevingen

Snelle en gemakkelijke installatie

Compatibel met de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand

Geschikt voor gebruik met verschillende bliksembeveiligingssystemen, waaronder lint en draadgeleiders, naast geïsoleerde bliksemafleiders zoals nVent ERICO ISO nV en nVent ERICO Ericore geleiders


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Maakt verbinding met	Getriggerde vervroeging, ΔT	Temperatuur	Diameter ($\varnothing$)	Hoogte (H)
SI60I316RT	NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	ESEAT-tester op afstand (sirene)	60 μ s	120 °C Max	28 mm	684.6 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Draadmaat (TS)	Gewicht van de eenheid
SI60I316RT	Roestvrij staal 316L (en 1,4404)	MF25	1.56 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE