

# ESE-tester, i-serie



De nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE)-tester van de I-serie is ontworpen om snel de integriteit van alle nVent ERICO System 1000 ESE-terminals, SIXXi-modellen te testen. Eenvoudig identificeerbare, kleurgecodeerde testresultaten worden weergegeven in de onafhankelijke tester die werkt op een standaard batterij van 9 volt. In geval van een defecte batterij wordt een onderbroken signaal weergegeven om aan te geven dat de batterij moet worden vervangen, waardoor uitvaltijd en kostbare uitval worden voorkomen. In combinatie met de telescopische paal van de nVent ERICO ESE-tester kunt u de ESE-luchtterminal op een hoogte tot 10 meter bereiken.

## KENMERKEN

Lichtgewicht en draagbaar

De handheld testunit meet snel het circuit van de ESE-luchtterminal met pulsen

Kleurgecodeerde geleiderkabels voor aansluiting op de ESE-luchtterminal

Bevat twee krokodillenklemmen voor een goede pasvorm op de ESE-luchtterminal

Knipperende, kleurgecodeerde LED-meldingen die de testresultaten van de ESE-luchtterminal aangeven

Ledscherm geeft de batterijstatus en herinneringen voor vervanging van zorgverleners aan

Responstijd van ongeveer zes seconden voor een gestabiliseerde meting

Extreem eenvoudig te bedienen: aansluiten, indrukken, vasthouden, aflezen

Inclusief draagkoffer voor meer bescherming

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Diepte | Breedte | Hoogte | Gewicht van de eenheid |
|-----------------|--------|---------|--------|------------------------|
| SI-TESTER       | 26mm   | 89 mm   | 149 mm | 0.95 kg                |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.