

Klem van aardingspen, stang naar geleider, Brons



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen

Onderdelen die voldoen aan UL 467 zijn geschikt voor direct begraving in de grond of beton


SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Geleidergrootte	Sleutelmaat
CP38	158155	Silicon Bronze	3/8"	9.7 mm	#10 vast - #2 gestrand, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	9/16"
C12	158260	Gunmetal	1/2"	12.5 - 12.7 mm	50 mm² gestrand Max	14 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Geleidergrootte	Sleutelmaat
CP58	158165	Silicon Bronze	1/2" - 5/8"	12.5 - 14.2 mm	#10 vast - #2 gestrand, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	3/4"
C58	158160	Gunmetal	1/2" - 5/8"	12.5 - 15 mm	70 mm ² gestrand Max	14 mm
C19	156900	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm	70 mm ² gestrand Max	14 mm
C200	156910	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 20 mm	70 mm ² gestrand Max	24 mm
C34	158170	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 17.2 mm	70 mm ² gestrand Max	14 mm
HDC1	158250	Silicon Bronze	1"	25.4 mm	#8 vast - 4/0 gestrand, 10 mm ² Solid - 95 mm ² Stranded	13/16"

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Aanhaalmoment (TQ)	Certificeringen
CP38	158155		16.90 - 25.4 N·m	UL
C12	158260		25 N·m Max	
CP58	158165	IEC® EN 62561-1	16.90 - 25.4 N·m	UL, CSA-US, RUS, CSA, cUL
C58	158160	IEC® EN 62561-1	25 N·m Max	
C19	156900		25 N·m Max	
C200	156910		25 N·m Max	
C34	158170	IEC® EN 62561-1	25 N·m Max	
HDC1	158250		50.8 N·m	UL, cUL



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE