

Aardingsstangklem, U-bout, onbedekt, één geleider



KENMERKEN

Geschikt voor geleiders in zowel parallelle als haakse richting

Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Geleidergrootte	Voldoet aan
GUV16070	710400	Leaded Gunmetal, Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 massief - 2/0 gevlochten, 16 mm² Stranded - 70 mm² Stranded	IEC® EN 62561-1
GUV70185	710410	Leaded Gunmetal, Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 massief - 300 kcmil gevlochten, 70 mm² Stranded - 185 mm² Stranded	IEC® EN 62561-1

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	-----------------

GUV16070	710400	0.24 kg
GUV70185	710410	0.25 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE