

Inspectiebehuizing met kabeluitsnijding, hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)



KENMERKEN

Geschikt voor geringere nominale belastingen in veen

Bestand tegen chemicaliën, UV-licht en corrosie

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Nominale belasting	Diameter, nivellering (DG)	Buitendiameter (OD)	Hoogte (H)
T416C	Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)	Zwart	0.15kPa	362mm	619 mm	464 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Grootte van het gat (HS)	Gewicht van de eenheid
T416C	70 mm	7.3 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

T416CKEY afzonderlijk verkocht

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE