

Inspectiebehuizing, slagvast polypropyleen



KENMERKEN

Biedt een hoge mate van bescherming voor kritische aardingsaansluitingen door het gebruik van een afsluitbaar deksel

Gemakkelijk af te sluiten deksel dat kan worden geopend met een veiligheidssleutel

Eenvoudig onderhoud van grondafsluitingen dankzij grote werkopening

Lichtgewicht ontwerp voor gebruiksgemak, opslag en vervoer

Zowel voor bestrating als asfalteren

Ultraviolet-gestabiliseerd tegen degradatie als gevolg van zonlicht

Niet-bros om beschadiging tijdens koude weersomstandigheden te voorkomen

Basis ontworpen voor busbar voor inspectiebehuizingen (545135)


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W)
PIT03	710180	Slagvast polypropyleen	EN IEC® 62561-5, EN IEC® 62561-5 Class Light Duty (4kN)	216 mm	241mm	207 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
PIT03	710180	1.3 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE