

Inspectiehuis, Polyolefin



Deze inspectiebehuizingen zijn ontwikkeld als een duurzame, lichtgewicht oplossing voor het bieden van bescherming en toegang tot vitale nutsinfrastructuur. Het lichtgewicht ontwerp maakt veiligere installaties mogelijk, terwijl de uniek sterke materiaalmix en de constructie geen concessies doen aan kritieke prestaties.

KENMERKEN

Lichtgewicht ontwerp en meerdere handgaten zorgen voor eenvoudige hantering en installatie door één persoon

Duurzame body uit één stuk, ontwikkeld voor het weerstaan van zware belasting en buiging tijdens de installatie

De unieke materiaalmix is bestand tegen afbrokkelen en barsten

Tier 15 ontwerpbelasting van 6.804 kg (15.000 lbs) met een proefbelasting van 10.206 kg (22.500 lbs)

Met het woord "GROUND" op de deksel

SPECIFICATIES

Materiaal: Polyolefine

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht eenheid
IH1250D	305 mm	305mm	305 mm	5.58 kg
IH1250F	584 mm	305mm	305 mm	17.28 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE