

# Geïsoleerde geleider voor bescherming van het windturbineblad



## KENMERKEN

Isolatie koude buigtest volgens UL® 758

## SPECIFICATIES

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Type geleider:</b>       | Smooth Weave            |
| <b>Brandbaar vermogen:</b>  | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
| <b>Bedrijfstemperatuur:</b> | -40 to 105 °C           |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Materiaal                   | Lengte (L) | Diameter geleider           | Dwarsdoorsnede    | Diameter (Ø) | Isolatiedikte |
|-----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| LPC050IN0047.0  | Copper, Polyvinylchloride   | 47m        | 50 mm <sup>2</sup> gestrand | 50mm <sup>2</sup> | 17.27 mm     | 2 mm          |
| LPA103IN0100.0  | Aluminum, Polyvinylchloride | 100m       | 70 mm <sup>2</sup> gestrand | 70mm <sup>2</sup> | 18.5 mm      | 2 mm          |

Table 2/2


| Catalogusnummer | Diëlektrische sterkte |
|-----------------|-----------------------|
| LPC050IN0047.0  | 20                    |

| Catalogusnummer | Diëlektrische sterkte |
|-----------------|-----------------------|
| LPA103IN0100.0  | 20                    |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

LPA103IN, LPC050IN en LPC103IN vormen het onderdeelnummer van de voet en zijn in aangepaste lengtes te bestellen.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**