

ISONV geïsoleerde afleiders



ISONV geïsoleerde geleider is een gespecialiseerde bliksemafleider die tijdens gebruik kan worden blootgesteld aan impulsstromen tot 200 kA. ISONV is ontworpen en getest om de scheidingsafstand en boog te regelen. Een halfgeleidende buitenlaag wordt gebruikt om spanningsgradiënten onder bliksemomstandigheden te minimaliseren.

KENMERKEN

Biedt bescherming van apparatuur tegen blikseminslag door een geïsoleerd pad naar de grond te bieden via een equivalente scheidingsafstand

Veld afgesloten met afzonderlijk bestelde afsluitsets

SPECIFICATIES

Impulsstroom (Iimp): 200kA 10/350 µs

Voldoet aan: IEC® TS 62561-8

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Equivalente scheidingsafstand	Dwarsprofiel	Diameter	Installatietemperatuur	Werktemperatuur
ISONV50	Copper, Polyethyleen	50cm	35mm ²	22 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C
ISONV70	Copper, Polyethyleen	70cm	35mm ²	24 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Beschikbaar in stappen van 1 m tot 1.000 m.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE