


Paren verbindingsmallen met montageonderdelen en klemmen, signaal



KENMERKEN

Stel van vervangende mallen met montagedelen ontworpen voor de installatie van jumperverbindingen naar de kop van de rail

Verbinding wordt gemaakt binnen de verbingsstaaf

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Product: Matrijs, frames en klemmen

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Hechtverbindingstijl	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl
SBM456F		Staal, Graphite	3/4 inch XS	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925F		Staal, Graphite	Zonder kop	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838F	165171	Staal, Graphite	3/4 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS898F		Staal, Graphite	1 inch lipje	5/16 inch Bondstrand	7.94mm	T6, T7

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE