

Alleen paren verbindingsmallen, stroom



KENMERKEN

Stel van vervangende mallen met montagedelen ontworpen voor de installatie van jumperverbindingen naar de kop van de rail

De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingsplaat

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Hechtverbindingstijl: C
Materiaal: Grafiet

Table 1/1

Catalogusnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal
PBCX3M	UIC	50 mm ² touwslag	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² touwslag	9.53mm
PBC2JM	85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 touwslag	12.19mm
PBCS5M	85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 samengesteld	13.36mm
PBCS6M	85 lb tot 141 lb T-railsecties	3/0 samengesteld	14.53mm

Catalogusnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal
PBC2SM	85 lb tot 141 lb T-railsecties	4/0 touwslag	15.49mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm ² touwslag	15.52mm
PBC2WM	85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil gevlochten	19.05mm
PBXLC2WM	85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE