


Compleet laspaar voor verbindingen T6, signaal



KENMERKEN

De complete lasapparatenconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen aan te brengen op de kop van de rail, over de verbinding

Verbinding wordt gemaakt binnen de verbingsstaaf

Inclusief malreiniger

SPECIFICATIES

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Hechtverbindingstijl	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Hechtlengte
SBHFT6A		Steel, Graphite, Thermoplastisch	Zonder kop	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Thermoplastisch	Zonder kop	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Thermoplastisch	Zonder kop	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBTBT6A		Steel, Graphite, Thermoplastisch	1 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	165.1mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Hechtverbindingstijl	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Hechtlengthe
SBTBT6C		Steel, Graphite, Thermoplastisch	3/4 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Thermoplastisch	1 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Thermoplastisch	3/4 inch XS	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Thermoplastisch	3/4 inch XS	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Thermoplastisch	3/4 inch XS	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Thermoplastisch	1 inch lipje	35 mm ² touwslag	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Thermoplastisch	Zonder kop	5/16 inch Bondstrand	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Thermoplastisch	1 inch lipje	5/16 inch Bondstrand	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Thermoplastisch	1 inch lipje	5/16 inch Bondstrand	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lasstijl
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lasstijl
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6
SBXST6C	165570	T6
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE